

## VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

版本	VPK (塑料堵头), 插头, 封闭式, PG 16, 5 mm, IP65, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
订货号	<a href="#">0295060000</a>
类型	VP 16-K54
GTIN (EAN)	4008190170479
数量	100 items

## VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

RoHS 一致

## 尺寸和重量

高度	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch
长度	10 mm	长度 (英寸)	0.3937 inch
直径	22.5 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	4 mm	净重	1.8 g

## 温度

工作温度 -40 °C...100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

头部直径	27.00 mm	带 GWDR 的承托类型	IP65
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
防护等级	IP54	电缆接头	PG
基础材料	聚酰胺 6 (PA6 - GF30)	密封圈直径	22.50 mm
螺纹 (外部)	PG 16	螺纹长度	5 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

