

**VP 21-K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

版本	VPK (塑料堵头), 插头, 封闭式, PG 21, 8 mm, IP65, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
订货号	<a href="#">0295 160000</a>
类型	VP 21-K54
GTIN (EAN)	4008 1900 12007
数量	50 items

## VP 21-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	4 mm	高度 (英寸)	0.1575 inch
长度	12 mm	长度 (英寸)	0.4724 inch
直径	28.3 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	7 mm	净重	3.8 g

## 温度

工作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

头部直径	33.00 mm	带 GWDR 的承托类型	IP65
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
防护等级	IP54	电缆接头	PG
基础材料	聚酰胺 6 (PA6 - GF30)	密封圈直径	28.30 mm
螺纹 (外部)	PG 21	螺纹长度	8 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

