

VH 12.5/5/3.4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	连接套筒（端子），螺钉固定的, 宽度: 5 mm, 高度: 5 mm, 深: 12.5 mm, 回路数: 1, 青铜材质
订货号	0300800000
类型	VH 12.5/5/3.4
GTIN (EAN)	4008190056179
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	12.5 mm	深度 (英寸)	0.4921 inch
高度	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
直径	5.5 mm	净重	1.11 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	73c55621-8329-401d-bde2-7fd78e0e60e4

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
------	-------	------	------

大小

直径	5.5 mm	静差 TS 32	32.5 mm
----	--------	----------	---------

材料参数

基础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
------	------	------	----

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

回路数	1	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		