数据信息页

KISC M3X20.5/10 EK4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







与集成释放杆的接线端子相比,魏德米勒的可拆插头可以 完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉,为标准隔离器 提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

	<u>'</u>
版本	固定夹, 安装螺丝, 钢
订货号	<u>0303000000</u>
类型	KISC M3X20.5/10 EK4
GTIN (EAN)	4008190163686
数量	100 items

KISC M3X20.5/10 EK4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ROHS	Σh			
RUHS	<u>一</u> 致			
尺寸和重量				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.8 mm	深度 (英寸)	0.189 inch	
<u>/^</u>	20 mm		0.7874 inch	
	4.8 mm		0.189 inch	
<u> </u>	3 mm	 净重	1.16 g	
	1			
环境温度	-5 °C40 °C			
	-3 640 6			
环保产品合规	<u> </u>			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数				
固定类型	烟红田宝的	安装指导	方拉尔壮	
<u> </u>			直接安装 旋紧的	
	-11	XX/J14	川に赤口ゴ	
大小				
直径	3 mm	螺纹外部公制尺寸	3.00 mm	
 材料参数				
1111224				
基础材料	钢	表面处理	其他	
颜色编码	银色			
系统特征值				
类型	自己的一种,我们就有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
 通用的	713 3 7—2103			
	# Ltt cts 14-	* =	++ //L	
安装指导	直接安装	表面处理	其他	
分类 				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

目录日期/图纸 2