

## BFSC M2.5X18 PA/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

版本	安装螺钉（端子），2.50 mm，聚酰胺 66，深：3.8 mm，宽度：4.5 mm，高度：18 mm
订货号	<a href="#">0303300000</a>
类型	BFSC M2.5X18 PA/RT
GTIN (EAN)	4008 190040673
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-09-10T00:00:00+02:00

## BFSC M2.5X18 PA/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	3.8 mm	深度 (英寸)	0.1496 inch
高度	18 mm	高度 (英寸)	0.7087 inch
宽度	4.5 mm	宽度 (英寸)	0.1772 inch
直径	2.5 mm	净重	0.1 g

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

## 大小

直径	2.5 mm	螺纹外部公制尺寸	2.50 mm
----	--------	----------	---------

## 材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	红色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

## 通用的

安装指导	直接安装	最大工作温度	100 °C
------	------	--------	--------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		