

AD 4 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 端子盖, 黄色, PVC, 高度: 24.2 mm, 宽度: 20 mm, 深: 1 mm, V-2 |
| 订货号 | 0303400000 |
| 类型 | AD 4 AKZ4 |
| GTIN (EAN) | 4008190068158 |
| 数量 | 50 items |
| 交货状态 | 本产品即将停产。 |
| 有效期 | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |

AD 4 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 1 mm | 深度 (英寸) | 0.0394 inch |
| 高度 | 24.2 mm | 高度 (英寸) | 0.9528 inch |
| 宽度 | 20 mm | 宽度 (英寸) | 0.7874 inch |
| 净重 | 0.61 g | | |

温度

| | | | |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -50 °C...55 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C | 最大持续工作温度 | 100 °C |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 可卡装 | 无 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

材料参数

| | | | |
|--------------|-----|------|----|
| 基础材料 | PVC | 颜色编码 | 黄色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | | |

系统特征值

| | |
|----|-------|
| 类型 | 挡板及隔板 |
|----|-------|

通用的

| | |
|------|------|
| 安装指导 | 直接安装 |
|------|------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

AD 4 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | BFSC M3X22 PA/RT | 版本 |
| 订货号 | 0128900000 | 安装螺钉（端子），3.00 mm, 聚酰胺 66, 深: 4.8 mm, 宽度: 4.8 mm, 高度: 22 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190084158 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | BFSC M2.5X18 PA/RT | 版本 |
| 订货号 | 0303300000 | 安装螺钉（端子），2.50 mm, 聚酰胺 66, 深: 3.8 mm, 宽度: 4.5 mm, 高度: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190040673 | |
| 数量 | 100 ST | |