


**QVS 4 SAKT1+2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



QVS4 030740

电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 米色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：mm）：12.00, 绝缘: 是, 宽度: 30 mm
订货号	<a href="#">0307400000</a>
类型	QVS 4 SAKT1+2
GTIN (EAN)	4008190091941
数量	20 items

## QVS 4 SAKT1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	4.5 mm	深度 (英寸)	0.1772 inch
高度	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	2.2 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

## 大小

间距 P (单位 : mm)	12.00 mm
----------------	----------

## 材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型	横联
----	----

## 通用的

回路数	4
-----	---

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	41 A
------	-------	------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		