


**BB 1 AKB 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

**通用订货数据**

版本	隔板（端子），米色，高度: 27 mm, 宽度: 7 mm, V-2, PA 66
订货号	<a href="#">0320560000</a>
类型	BB 1 AKB 4
GTIN (EAN)	4008190102555
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	23 mm	深度 (英寸)	0.9055 inch
高度	27 mm	高度 (英寸)	1.063 inch
宽度	7 mm	宽度 (英寸)	0.2756 inch
净重	2.34 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装	无	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	固定块
----	-----

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		