


## AH 40 SAKG40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

## 通用订货数据

版本	端子盖, 米色, PA 66, 高度: 186 mm, 宽度: 38 mm, 深: 78 mm, V-2
订货号	<a href="#">0326860000</a>
类型	AH 40 SAKG40
GTIN (EAN)	4008190061258
数量	5 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	78 mm	深度 (英寸)	3.0709 inch
高度	186 mm	高度 (英寸)	7.3228 inch
宽度	38 mm	宽度 (英寸)	1.4961 inch
净重	85.6 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

可卡装	是	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型	盖板
----	----

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		