



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

#### 通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，47 A, 回路数：3, 间距 P（单位：mm）：24.00, 绝缘：无, 宽度：58 mm
订货号	<a href="#">0328100000</a>
类型	QL 3 SAKS4
GTIN (EAN)	4008190097639
数量	20 items

**QL 3 SAKS4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	4 mm	深度 (英寸)	0.1575 inch
高度	10 mm	高度 (英寸)	0.3937 inch
宽度	58 mm	宽度 (英寸)	2.2835 inch
净重	17.28 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

**大小**

间距 P (单位 : mm)	24.00 mm
----------------	----------

**材料参数**

基础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
------	------	------	----

**系统特征值**

类型	用于横联件
----	-------

**通用的**

回路数	3	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

**额定数据**

额定电流	47 A
------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**QL 3 SAKS4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****安装支持**

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

**通用订货数据**

类型	BFSC M4X9T	版本
订货号	<a href="#">0103300000</a>	安装螺钉（端子），4.00 mm, 钢, 深: 7 mm, 宽度: 7 mm, 高度: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190023348	
数量	100 ST	
类型	SS M4 D 128-A 4	版本
订货号	<a href="#">0136400000</a>	锁紧垫圈, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190118143	
数量	100 ST	