



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

#### 通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，47 A，回路数：3，间距 P（单位：mm）：24.00，绝缘：无，宽度：58 mm
订货号	<a href="#">0328100000</a>
类型	QL 3 SAKS4
GTIN (EAN)	4008190097639
数量	20 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-09-29T00:00:00+02:00

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	4 mm	深度 (英寸)	0.1575 inch
高度	10 mm	高度 (英寸)	0.3937 inch
宽度	58 mm	宽度 (英寸)	2.2835 inch
净重	17.28 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 大小

间距 P (单位 : mm)	24.00 mm
----------------	----------

## 材料参数

基础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
------	------	------	----

## 系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

## 通用的

回路数	3	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	47 A
------	-------	------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	BFSC M4X9T	版本
订货号	<a href="#">0103300000</a>	安装螺钉（端子），4.00 mm, 钢, 深: 7 mm, 宽度: 7 mm, 高度: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190023348	
数量	100 ST	
类型	SS M4 D 128-A 4	版本
订货号	<a href="#">0136400000</a>	锁紧垫圈, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190118143	
数量	100 ST	