

P 14/10 D01 RT SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

版本	熔断器配合插芯（端子），高度: 11 mm, 深: 10.5 mm, 铝质, 红色
订货号	0328700000
类型	P 14/10 D01 RT SAKS4
GTIN (EAN)	4008190010294
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	10.5 mm	深度 (英寸)	0.4134 inch
高度	11 mm	高度 (英寸)	0.4331 inch
直径	12 mm	净重	0.27 g

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导 直接安装

大小

直径 12 mm

材料参数

基础材料 铝质 颜色编码 红色

系统特征值

类型 熔丝盒

通用的

安装指导 直接安装

额定数据

额定电流 10 A

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		