

## BS 25 O.IH SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



## 电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

## 通用订货数据

版本	安装螺钉（端子），3.00 mm，黄铜材质，深：28.7 mm，宽度：5.5 mm，高度：5.5 mm
订货号	<a href="#">0334700000</a>
类型	BS 25 O.IH SAKT1
GTIN (EAN)	4008190118839
数量	50 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	28.7 mm	深度 (英寸)	1.1299 inch
高度	5.5 mm	高度 (英寸)	0.2165 inch
宽度	5.5 mm	宽度 (英寸)	0.2165 inch
直径	5.5 mm	净重	1.7 g

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

安装指导	直接安装	安装方式	旋紧的
------	------	------	-----

## 大小

直径	5.5 mm	螺纹外部公制尺寸	3.00 mm
----	--------	----------	---------

## 材料参数

基础材料	黄铜材质	颜色编码	米色
------	------	------	----

## 系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		