

**BS 25 IH/BL SAKT1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片****电流电压互感器接线**

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，  
让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有  
的重要转换电路。

**通用订货数据**

版本	安装螺钉（端子），3.00 mm, 钢, 黄铜材质, 深: 28.7 mm, 宽度: 5.5 mm, 高度: 5.5 mm
订货号	<a href="#">0335400000</a>
类型	BS 25 IH/BL SAKT1
GTIN (EAN)	4008190086879
数量	50 items

**BS 25 IH/BL SAKT1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	28.7 mm	深度 (英寸)	1.1299 inch
高度	5.5 mm	高度 (英寸)	0.2165 inch
宽度	5.5 mm	宽度 (英寸)	0.2165 inch
直径	3 mm	净重	1.76 g

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4

**其它技术参数**

安装指导	直接安装	安装方式	旋紧的
------	------	------	-----

**大小**

直径	3 mm	螺纹外部公制尺寸	3.00 mm
----	------	----------	---------

**材料参数**

基础材料	钢, 黄铜材质	颜色编码	蓝色
------	---------	------	----

**系统特征值**

类型	用于横联件
----	-------

**通用的**

安装指导	直接安装
------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		