

BS 25 IH/GN SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	安装螺钉（端子），3.00 mm，钢，黄铜材质，深：28.7 mm，宽度：5.5 mm，高度：5.5 mm
订货号	0335600000
类型	BS 25 IH/GN SAKT1
GTIN (EAN)	4008190113490
数量	50 items

BS 25 IH/GN SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	28.7 mm	深度 (英寸)	1.1299 inch
高度	5.5 mm	高度 (英寸)	0.2165 inch
宽度	5.5 mm	宽度 (英寸)	0.2165 inch
直径	3 mm	净重	1.78 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导	直接安装	安装方式	旋紧的
------	------	------	-----

大小

直径	3 mm	螺纹外部公制尺寸	3.00 mm
----	------	----------	---------

材料参数

基础材料	钢, 黄铜材质	颜色编码	绿色
------	---------	------	----

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		