# 数据信息页

## WSK 12, LEER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### 插图类似

魏德米勒的导线和电缆标记号可以为用户各种不同的应用 提供相应的解决方案。既有合适细导线的导线标记号,也 有适合电缆直径很大的电缆标记号。分类中,这一块包括 单个标记号,透明标记套和包括捆扎标记号的电缆扎带。

### 通用订货数据

版本	CableLine, 分选盒, 250 x 185 mm, 透明
订货号	<u>0335900000</u>
类型	WSK 12, LEER
GTIN (EAN)	4008190006259
数量	1 items

## **WSK 12, LEER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

R	┪	-和	重	量

深	40 mm	深度 (英寸)	1.5748 inch
高度	250 mm	高度 (英寸)	9.8425 inch
宽度	185 mm	宽度 (英寸)	7.2835 inch
	360 g		

### 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	

### 通用数据

宽度	185 mm	颜色编码	透明
<u>元</u>	是	基础材料	聚苯乙烯
推荐使用的工业	流程 机械制造		,

### 导线和电缆标记号

卤素	是		

### 分类

ETIM 7.0	EC003616	ETIM 8.0	EC003616
ETIM 9.0	EC003616	ETIM 10.0	EC003616
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18
ECLASS 14.0	27-40-02-18	ECLASS 15.0	27-40-02-18

目录日期/图纸 2