

**WSK 12 , LEER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

魏德米勒的导线和电缆标记号可以为用户各种不同的应用提供相应的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。分类中，这一块包括单个标记号，透明标记套和包括捆扎标记号的电缆扎带。

**通用订货数据**

版本	CableLine, 分选盒, 250 x 185 mm, 透明
订货号	<a href="#">0335900000</a>
类型	WSK 12 , LEER
GTIN (EAN)	4008190006259
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

深	40 mm	深度 (英寸)	1.5748 inch
高度	250 mm	高度 (英寸)	9.8425 inch
宽度	185 mm	宽度 (英寸)	7.2835 inch
净重	360 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

宽度	185 mm	颜色编码	透明
卤素	是	基础材料	聚苯乙烯
推荐使用的工业	流程, 机械制造		

导线和电缆标记号

卤素	是
----	---

分类

ETIM 8.0	EC003616	ETIM 9.0	EC003616
ETIM 10.0	EC003616	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		