

Q 2 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，24 A，回路数：2，间距 P（单位：mm）：6.10，绝缘：无，宽度：11.1 mm
订货号	0336400000
类型	Q 2 AKZ4
GTIN (EAN)	4008190037680
数量	50 items

Q 2 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	9.9 mm	深度 (英寸)	0.3898 inch
高度	4 mm	高度 (英寸)	0.1575 inch
宽度	11.1 mm	宽度 (英寸)	0.437 inch
净重	1.54 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	6.10 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	Cu Zn	颜色编码	灰色
------	-------	------	----

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	24 A
------	-------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		