

## Q 4 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

版本	横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : mm) : 6.10, 绝缘: 无, 宽度: 23.3 mm
订货号	<a href="#">0336600000</a>
类型	Q 4 AKZ4
GTIN (EAN)	4008190096656
数量	50 items

## Q 4 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	9.9 mm	深度 (英寸)	0.3898 inch
高度	4 mm	高度 (英寸)	0.1575 inch
宽度	23.3 mm	宽度 (英寸)	0.9173 inch
净重	3.06 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 大小

间距 P (单位 : mm)	6.10 mm
----------------	---------

## 材料参数

基础材料	Cu Zn	颜色编码	灰色
------	-------	------	----

## 系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

## 通用的

回路数	4	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 额定数据

额定电流	24 A
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		