

**Q 4 SAK4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

**通用订货数据**

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，32 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : mm) : 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 24.5 mm
订货号	<a href="#">0336900000</a>
类型	Q 4 SAK4
GTIN (EAN)	4008190036201
数量	50 items

**Q 4 SAK4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	20.5 mm	深度 (英寸)	0.8071 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	24.5 mm	宽度 (英寸)	0.9646 inch
净重	8 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

**大小**

间距 P (单位 : mm)	6.00 mm
----------------	---------

**材料参数**

基础材料	CuSn	颜色编码	灰色
------	------	------	----

**系统特征值**

类型	用于横联件
----	-------

**通用的**

回路数	4	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

**额定数据**

额定电流	32 A
------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		