

**QL 10 SAKD2.5N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

**通用订货数据**

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，32 A，回路数：10，间距 P（单位：mm）：6.00，绝缘：无，宽度：50.3 mm
订货号	<a href="#">0338000000</a>
类型	QL 10 SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008190164591
数量	20 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-06-30T00:00:00+02:00

## QL 10 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	50.3 mm	宽度 (英寸)	1.9803 inch
净重	2.9 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 大小

间距 P (单位: mm)	6.00 mm
---------------	---------

## 材料参数

基础材料	Cu Zn	颜色编码	灰色
------	-------	------	----

## 系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

## 通用的

回路数	10	安装指导	直接安装
-----	----	------	------

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	32 A
------	-------	------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	KISC M2.5X4.5 WTR2.5	版本	
订货号	<a href="#">1062700000</a>	安装螺钉（端子），2.50 mm, 钢, 深: 3.8 mm, 宽度: 4.5 mm, 高度: 4.5 mm	
GTIN (EAN)	4008190078454		
数量	100 ST		