数据信息页

QL 10 SAKS4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







与集成释放杆的接线端子相比,魏德米勒的可拆插头可以 完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉,为标准隔离器 提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 47 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 10.00, 绝缘: 无, 宽度: 226 mm
订货号	<u>0339000000</u>
类型	QL 10 SAKS4
GTIN (EAN)	4008190025335
数量	20 items

QL 10 SAKS4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

 東批			
00110	7.h		
OHS	一致		
ママスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティス			
₹	4 mm	深度 (英寸)	0.1575 inch
<u>▼</u>	10 mm		0.3937 inch
n皮 C度	226 mm	<u>同反 (关) /</u> 宽度 (英寸)	8.8976 inch
· 主	69.74 g		0.0370 111011
· <u>·</u> 温度			
.I.S.	<u> </u>		,
储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
保产品合规			
HS 合规状态	合规,无例外		
EACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高原	度关注物质 (SVHC)	
定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
爆版	不		
小			
距 P(单位:mm)	10.00 mm		
料参数			
11220			
础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
统特征值			
型 型	用于横联件		
 i用的			-
路数	10	安装指导	直接安装
^{_{罒×} [定数据}	10	文 农田寸	且汝父衣
上			,
定电流	47 A		
类			
ΓΙΜ 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ΓΙΜ 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
CLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
CLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
CLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
CLASS 15.0	27-25-03-03		

目录日期/图纸 2

数据信息页

QL 10 SAKS4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	BFSC M4X9T	版本
订货号	0103300000	安装螺钉(端子), 4.00 mm, 钢, 深: 7 mm, 宽度: 7 mm, 高度: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190023348	
数量	100 ST	
类型	SS M4 D 128-A 4	版本
类型 订货号	SS M4 D 128-A 4 0136400000	版本 锁紧垫圈,青铜材质