

QL 10 DLI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，20 A，回路数：10，间距 P（单位：mm）：6.10，绝缘：无，宽度：59.9 mm
订货号	0339200000
类型	QL 10 DLI
GTIN (EAN)	4008190034283
数量	20 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-06-30T00:00:00+02:00
替代产品	Q 10 DLI

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch
高度	4 mm	高度 (英寸)	0.1575 inch
宽度	59.9 mm	宽度 (英寸)	2.3583 inch
净重	1.02 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

大小

间距 P (单位 : mm)	6.10 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	青铜材质	表面处理	经镀锡处理的
颜色编码	灰色		

系统特征值

类型	横联
----	----

通用的

回路数	10	安装指导	直接安装
表面处理	经镀锡处理的		

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	20 A
------	-------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		