

SK E14 SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

加上 SIHA 熔芯架后，普通的端子立即变成了熔断型端子，只需移走绝缘盖子，插上熔芯插头。

通用订货数据

版本	螺钉盖板（端子）
订货号	0339410000
类型	SK E14 SAKS4
GTIN (EAN)	4008190032104
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch
宽度	22 mm	宽度 (英寸)	0.8661 inch
直径	22.5 mm	净重	9 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
------	-------	-----	---

大小

直径	22.5 mm
----	---------

材料参数

颜色编码	黑色
------	----

系统特征值

类型	其他
----	----

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		