

## STB 30.5 IH/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 产品图片



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

版本	插座 (端子), 插孔深度: 10 mm, 深: 31.7 mm
订货号	<a href="#">0341300000</a>
类型	STB 30.5 IH/RT
GTIN (EAN)	4008190157852
数量	50 items

## STB 30.5 IH/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	31.7 mm	深度 (英寸)	1.248 inch
宽度	7.2 mm	宽度 (英寸)	0.2835 inch
净重	2.48 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

## 大小

螺纹长度	7 mm	插孔深度	10 mm
------	------	------	-------

## 材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	红色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型	用于端子导轨
----	--------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		