

**STB 25 IH/BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片****电流电压互感器接线**

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，  
让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有  
的重要转换电路。

**通用订货数据**

版本	插座 (端子), 插孔深度: 13 mm, 深: 30.5 mm
订货号	<a href="#">0343400000</a>
类型	STB 25 IH/BL
GTIN (EAN)	4008190107192
数量	50 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-12-31T00:00:00+01:00
替代产品	<a href="#">STB 21.6/IH/BL_WTL6/3</a>

**STB 25 IH/BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	30.5 mm	深度 (英寸)	1.2008 inch
宽度	7.2 mm	宽度 (英寸)	0.2835 inch
直径	7.2 mm	净重	4.2 g

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

**其它技术参数**

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

**大小**

直径	7.2 mm	插孔深度	13 mm
----	--------	------	-------

**材料参数**

基础材料	PA 66	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

**系统特征值**

类型	用于端子导轨
----	--------

**分类**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		