

BFSC M5X45 PA/NA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	安装螺钉（端子），5.00 mm, 聚酰胺 66, 深: 8.5 mm, 宽度: 8.5 mm, 高度: 45 mm
订货号	0344400000
类型	BFSC M5X45 PA/NA
GTIN (EAN)	4008190029203
数量	50 items

BFSC M5X45 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	8.5 mm	深度 (英寸)	0.3346 inch
高度	45 mm	高度 (英寸)	1.7716 inch
宽度	8.5 mm	宽度 (英寸)	0.3346 inch
直径	5 mm	净重	0.93 g

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

大小

直径	5 mm	螺纹外部公制尺寸	5.00 mm
----	------	----------	---------

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	本色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

安装指导	直接安装	最大工作温度	100 °C
------	------	--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		