BFSC M5X45 PA/NA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	安装螺钉(端子), 5.00 mm, 聚酰胺 66, 深: 8.5 mm, 宽度: 8.5 mm, 高度: 45 mm	
订货号	0344400000	
类型	BFSC M5X45 PA/NA	
GTIN (EAN)	4008190029203	
数量	50 items	

BFSC M5X45 PA/NA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
—————————————————————————————————————	1			
			<u> </u>	
深	8.5 mm	深度 (英寸)	0.3346 inch	
高度	45 mm	高度 (英寸)	1.7716 inch	
宽度	8.5 mm	宽度 (英寸)	0.3346 inch	
直径	5 mm	净重 ————————————————————————————————————	0.93 g	
温度				
环境温度	-5 °C40 °C	最小持续工作温度	-50 °C	
最大持续工作温度	100 °C			
环保产品合规	,			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC				
其它技术参数				
	Imternatur	- W 16 E		
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装	
防爆版	不	安装方式	旋紧的	
大小				
直径	5 mm	螺纹外部公制尺寸	5.00 mm	
材料参数				
甘 7山 +→ ⊻ \	取無地	新各 护可	* # #	
基础材料 阻燃等级符合 UL 94	聚酰胺 66 V-2		本色	
系统特征值	1			
N/ Tri				
<u>类型</u>	用于横联件			
通用的				
安装指导	直接安装	最大工作温度	100 °C	
分类				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

目录日期/图纸 2