


**QL 2 SAK70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

**通用订货数据**

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，180 A, 回路数：2, 间距 P（单位：mm）：14.00, 绝缘：无, 宽度：36 mm
订货号	<a href="#">0345300000</a>
类型	QL 2 SAK70
GTIN (EAN)	4008190000813
数量	20 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-06-30T00:00:00+02:00

**QL 2 SAK70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	4 mm	深度 (英寸)	0.1575 inch
高度	14 mm	高度 (英寸)	0.5512 inch
宽度	36 mm	宽度 (英寸)	1.4173 inch
净重	11.45 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

**其它技术参数**

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

**大小**

间距 P (单位 : mm)	14.00 mm
----------------	----------

**材料参数**

基础材料	Cu Zn	颜色编码	灰色
------	-------	------	----

**系统特征值**

类型	用于横联件
----	-------

**通用的**

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

**额定数据**

额定电流	180 A
------	-------

**分类**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**QL 2 SAK70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****安装支持**

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

**通用订货数据**

类型	BFSC M5X45	版本
订货号	<a href="#">0345600000</a>	安装螺钉（端子），5.00 mm, 钢, 深: 8.5 mm, 宽度: 8.5 mm, 高度: 45
GTIN (EAN)	4008190058739	mm
数量	20 ST	
类型	SS M5 D 128-A 5	版本
订货号	<a href="#">0346100000</a>	锁紧垫圈, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190137199	
数量	50 ST	