TW AKZ4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







端子条末端相邻的接线端子,应使用挡板。挡板可保证接 线端子的功能和额定电压的使用。 这确保了电压组件以及 接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

版本	隔板(端子), 深褐, 高度: 47 mm, 宽度: 0.6 mm, V-2, PA 66
订货号	<u>0348260000</u>
类型	TW AKZ4
GTIN (EAN)	4008190128241
数量	50 items

TW AKZ4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
ママス			
			'
罙	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度 高度	47 mm	高度 (英寸)	1.8504 inch
宽度	0.6 mm	宽度 (英寸)	0.0236 inch
争重	0.99 g		,
温度			
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
不保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
		XXXXXXX (OVIIO)	
其它技术参数	,		
可卡装		安装指导	用于端子之间
材料参数			
		1= 1- (1-=	
基础材料	PA 66	颜色编码	深褐
且燃等级符合 UL 94	V-2		
系统特征值			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 隔板		
通用的 通用的	110112		<u> </u>
安装指导	用于端子之间		
分类	,		
TIM C O	FC000886	ETIM 7.0	FC000996
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
TIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
TIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92
CLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92
CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

目录日期/图纸 2