


SSCH 15X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件，您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用，可收集、分配或耗散电位。

通用订货数据

版本	汇流排（端子），银色, 高度: 1000 mm, 深: 6 mm, 青铜材质
订货号	0357400000
类型	SSCH 15X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190169572
数量	1 M

SSCH 15X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	1000 mm	高度 (英寸)	39.37 inch
宽度	15 mm	宽度 (英寸)	0.5906 inch
净重	796.35 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导	直接安装
------	------

材料参数

基础材料	青铜材质	表面处理	经镀锡处理的
颜色编码	银色		

系统特征值

类型	15 x 6 mm 汇流排连接
----	-----------------

通用的

安装指导	直接安装	表面处理	经镀锡处理的
------	------	------	--------

额定数据

额定电流	265 A
------	-------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		