


QVS 2/S SAKT1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**电流电压互感器接线**

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，
让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有
的重要转换电路。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，米色，41 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 12.00, 绝缘: 是, 宽度: 15.4 mm
订货号	0358460000
类型	QVS 2/S SAKT1+2
GTIN (EAN)	4008190157937
数量	20 items

QVS 2/S SAKT1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	4.5 mm	深度 (英寸)	0.1772 inch
高度	26.5 mm	高度 (英寸)	1.0433 inch
宽度	15.4 mm	宽度 (英寸)	0.6063 inch
净重	1.07 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

大小

间距 P (单位 : mm)	12.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	横联
----	----

通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	41 A
------	-------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		