

SK E18 SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

加上 SIHA 熔芯架后，普通的端子立即变成了熔断型端子，
只需移走绝缘盖子，插上熔芯插头。

通用订货数据

版本	螺钉盖板 (端子)
订货号	0359310000
类型	SK E18 SAKS5
GTIN (EAN)	4008190002121
数量	20 items

SK E18 SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	29 mm	深度 (英寸)	1.1417 inch
高度	22.5 mm	高度 (英寸)	0.8858 inch
宽度	22.5 mm	宽度 (英寸)	0.8858 inch
净重	9.77 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

材料参数

颜色编码	黑色
------	----

系统特征值

类型	其他
----	----

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		