

**SK E18 SAKS5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

加上 SIHA 熔芯架后，普通的端子立即变成了熔断型端子，只需移走绝缘盖子，插上熔芯插头。

**通用订货数据**

版本	螺钉盖板（端子）
订货号	<a href="#">0359310000</a>
类型	SK E18 SAKS5
GTIN (EAN)	4008190002121
数量	20 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	29 mm	深度 (英寸)	1.1417 inch
高度	22.5 mm	高度 (英寸)	0.8858 inch
宽度	22.5 mm	宽度 (英寸)	0.8858 inch
净重	9.77 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 材料参数

颜色编码	黑色
------	----

## 系统特征值

类型	其他
----	----

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		