

P 18/25 D02 GE SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 熔断器配合插芯（端子），高度: 11 mm, 深: 10.5 mm, 铝质, 黄色 |
| 订货号 | 0361900000 |
| 类型 | P 18/25 D02 GE SAKS5 |
| GTIN (EAN) | 4008 190091101 |
| 数量 | 50 items |

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 10.5 mm | 深度 (英寸) | 0.4134 inch |
| 高度 | 11 mm | 高度 (英寸) | 0.4331 inch |
| 直径 | 16.6 mm | 净重 | 0.51 g |

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

安装指导 直接安装

大小

直径 16.6 mm

材料参数

基础材料 铝质 颜色编码 黄色

系统特征值

类型 熔丝盒

通用的

安装指导 直接安装

额定数据

额定电流 25 A

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |