

BFSC M4X20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 安装螺钉（端子），4.00 mm，钢，深：7 mm，宽度：7 mm，高度：20 mm |
| 订货号 | 0362800000 |
| 类型 | BFSC M4X20 |
| GTIN (EAN) | 4008 1901 14053 |
| 数量 | 100 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|-------|---------|-------------|
| 深 | 7 mm | 深度 (英寸) | 0.2756 inch |
| 高度 | 20 mm | 高度 (英寸) | 0.7874 inch |
| 宽度 | 7 mm | 宽度 (英寸) | 0.2756 inch |
| 直径 | 4 mm | 净重 | 2.11 g |

温度

| | |
|------|---------------|
| 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|---------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|-------|------|------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版 | 不 | 安装方式 | 旋紧的 |

大小

| | | | |
|----|------|----------|---------|
| 直径 | 4 mm | 螺纹外部公制尺寸 | 4.00 mm |
|----|------|----------|---------|

材料参数

| | | | |
|------|---|------|----|
| 基础材料 | 钢 | 颜色编码 | 银色 |
|------|---|------|----|

系统特征值

| | |
|----|-------|
| 类型 | 用于横联件 |
|----|-------|

通用的

| | |
|------|------|
| 安装指导 | 直接安装 |
|------|------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

BFSC M4X20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 类型 | SS M4 D 128-A 4 | 版本 | |
| 订货号 | 0136400000 | 锁紧垫圈, 青铜材质 | |
| GTIN (EAN) | 4008190118143 | | |
| 数量 | 100 ST | | |