

KISC M2.5X15/5.5 SAKD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	安装螺钉（端子），2.50 mm, 钢, 深: 3.8 mm, 宽度: 4.5 mm, 高度: 15 mm
订货号	0367700000
类型	KISC M2.5X15/5.5 SAKD
GTIN (EAN)	4008190170844
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-06-30T00:00:00+02:00

KISC M2.5X15/5.5 SAKD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	3.8 mm	深度 (英寸)	0.1496 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	4.5 mm	宽度 (英寸)	0.1772 inch
净重	0.61 g		

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

大小

螺纹外部公制尺寸 2.50 mm

材料参数

基础材料	钢	表面处理	其他
颜色编码	银色		

系统特征值

类型 用于汇流排

通用的

安装指导	直接安装	表面处理	其他
------	------	------	----

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		