

**H35,0/18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



适用于 10.0 - 185.0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM) 的导线 材  
 料 E-Cu, 电镀锡 尺寸误差根据 DIN 46228 第 1 部分  
 • 散包装

**通用订货数据**

版本	管状端头, 标准, 18 mm, 18 mm, 不
订货号	<a href="#">0368900000</a>
类型	H35,0/18
GTIN (EAN)	4008190145675
数量	100 items
包装	散装

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E499744

## 尺寸和重量

净重	0.81 g
----	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述	不带塑料套的管状端头	类型	标准
------	------------	----	----

## 管状端头

插针镀层直径 (D1)	8.3 mm	插针镀层长度 (L2)	18 mm
环直径(D2)	11 mm	L1 (mm)	18.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 2	剥线长度	18 mm
导线压接面积	35 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

