

## H1,0/6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



适用于 0.25 - 6.0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10) 的导线 材料 E-Cu, 电镀锡 尺寸误差根据 DIN 46228 第 1 部分

- 散包装

### 通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 6 mm, 6 mm, 不
订货号	<a href="#">0372600000</a>
类型	H1,0/6
GTIN (EAN)	4008190180263
数量	1000 items
包装	散装

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E499744

## 尺寸和重量

净重	0.04 g
----	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述	不带塑料套的管状端头	类型	标准
------	------------	----	----

## 管状端头

插针镀层直径 (D1)	1.4 mm	插针镀层长度 (L2)	6 mm
环直径(D2)	2.5 mm	L1 (mm)	6.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 17	剥线长度	6 mm
导线压接面积	1 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

