



适用于 0.25 - 6.0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10 ) 的导线 材料 E-Cu, 电镀锡 尺寸误差根据 DIN 46228 第 1部分

- 散包装

#### 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 管状端头, 标准, 6 mm, 6 mm, 不    |
| 订货号        | <a href="#">0372600000</a> |
| 类型         | H1,0/6                     |
| GTIN (EAN) | 4008190180263              |
| 数量         | 1000 items                 |
| 包装         | 散装                         |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| 证书号 (cULus)           | E499744               |

## 尺寸和重量

|    |        |
|----|--------|
| 净重 | 0.04 g |
|----|--------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规，无例外                     |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## PW6 技术数据

|      |            |    |    |
|------|------------|----|----|
| 物品描述 | 不带塑料套的管状端头 | 类型 | 标准 |
|------|------------|----|----|

## 管状端头

|              |                   |             |         |
|--------------|-------------------|-------------|---------|
| 插针镀层直径 (D1)  | 1.4 mm            | 插针镀层长度 (L2) | 6 mm    |
| 环直径(D2)      | 2.5 mm            | L1 (mm)     | 6.00 mm |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 17            | 剥线长度        | 6 mm    |
| 导线压接面积       | 1 mm <sup>2</sup> |             |         |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

