

## H2,5/7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



适用于 0.25 - 6.0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10) 的导线 材料 E-Cu, 电镀锡 尺寸误差根据 DIN 46228 第 1 部分

- 散包装

### 通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 7 mm, 7 mm, 不
订货号	<a href="#">0373000000</a>
类型	H2,5/7
GTIN (EAN)	4008190173463
数量	1000 items
包装	散装

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

## 尺寸和重量

净重

0.07 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述

不带塑料套的管状端头

类型

标准

## 管状端头

插针镀层直径 (D1)

2.2 mm

插针镀层长度 (L2)

7 mm

环直径(D2)

3.4 mm

L1 (mm)

7.00 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 14

剥线长度

7 mm

导线压接面积

2.5 mm<sup>2</sup>

## 分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

