数据信息页

STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片


插图类似

测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式,就可以建立有线电气接触,并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	SAK系列,插座		
订货号	<u>0379400000</u>		
类型	STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR		
GTIN (EAN)	4008190023478		
数量	100 items		

目录日期 / 图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
	TL			
OHS	一致			
ママスマンマスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティス				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.5 g			
温度				
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
		1 70/11/2		
不保产品合规				
) 110 人切比 大				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
EACH SVHC	Lead 7439-92-1	0071 1-006-06-2		
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea			
其它技术参数				
国定类型 3000000000000000000000000000000000000	螺钉固定的	安装指导	直接安装	
方爆版	不	NAME A		
大小			,	
小 径	3.9 mm	插孔深度	5.4 mm	
材料参数				
			(= (+, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +	
基础材料	青铜 - 锌	表面处理	经镀锌处理的	
预色编码 	灰色			
系统特征值				
类型 类型	用于端子			
	<u> </u>		'	
安装指导	直接安装	表面处理	经镀锌处理的	
分类				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
CLASS 9.1 CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92	
CLASS 15.0	27-25-03-90	LCLAGO 14.0	27-20-03-90	
-01-00 10.0	21-23-03 - 30			

目录日期/图纸 2