

IH 4.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	W系列, 绝缘护套
订货号	0386160000
类型	IH 4.8 DB
GTIN (EAN)	4008190141004
数量	100 items

IH 4.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
UR 证书号 E60693

尺寸和重量

深	5 mm	深度 (英寸)	0.1968 inch
高度	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch
宽度	7 mm	宽度 (英寸)	0.2756 inch
净重	0.34 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...55 °C
工作温度	-50 °C...	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导	直接安装	防爆版	不
------	------	-----	---

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

通用的

安装指导	直接安装
------	------

额定数据 (UL)

UR 证书号	E60693
--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		