

IH 6.3 WEM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | W系列, 绝缘护套 |
| 订货号 | 0386260000 |
| 类型 | IH 6.3 WEM GE |
| GTIN (EAN) | 4008 190164256 |
| 数量 | 100 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| UR 证书号 | E60693 |

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 4.5 mm | 深度 (英寸) | 0.1772 inch |
| 高度 | 30 mm | 高度 (英寸) | 1.1811 inch |
| 宽度 | 9 mm | 宽度 (英寸) | 0.3543 inch |
| 净重 | 0.46 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...55 °C |
| 工作温度 | -50 °C... | 最大持续工作温度 | 100 °C |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|------|-----|---|
| 安装指导 | 直接安装 | 防爆版 | 不 |
|------|------|-----|---|

材料参数

| | | | |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料 | PA 66 | 颜色编码 | 黄色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | | |

通用的

| | |
|------|------|
| 安装指导 | 直接安装 |
|------|------|

额定数据 (UL)

| | |
|--------|--------|
| UR 证书号 | E60693 |
|--------|--------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |