

IH 6.3 WEM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	W系列, 绝缘护套
订货号	0386260000
类型	IH 6.3 WEM GE
GTIN (EAN)	4008190164256
数量	100 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E60693

尺寸和重量

深	4.5 mm	深度 (英寸)	0.1772 inch
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	9 mm	宽度 (英寸)	0.3543 inch
净重	0.46 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...55 °C
工作温度	-50 °C...	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导	直接安装	防爆版	不
------	------	-----	---

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

通用的

安装指导	直接安装
------	------

额定数据 (UL)

UR 证书号	E60693
--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		