### STB 35 IH/GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式,就可以建立有线电气接触,并且可以轻松进行测量。

#### 通用订货数据

版本	插座(端子), 插孔深度: 8 mm, 深: 37.5 mm		
订货号	0388600000		
类型	STB 35 IH/GR		
GTIN (EAN)	4008190140656		
数量	50 items		

## STB 35 IH/GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
	To be		
ROHS	<u>一</u> 致		
ママスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティス			
₹	37.5 mm	※	1.4764 inch
宽度	7.2 mm		0.2835 inch
争重	2.36 g		
<b>温度</b>			
字储温度 	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
录。 最小持续工作温度	-50 °C		100 °C
	00 0	教入が法工下温及	100 0
不保产品合规			
RoHS 合规状态	 合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea		
其它技术参数			
五中米町	細紅田学的	71 <del>-</del> με με	Ŧ
固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		
大小			
插孔深度	8 mm		
材料参数			
基础材料	PA 66	颜色编码	灰色
组燃等级符合 UL 94	V-2		
系统特征值			
类型	用于端子导轨		
分类			
TIMA C.O.	F0002040	ETIM 7.0	F0000040
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92		27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90 27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	Z / - Z D - U 3 - Y U		

目录日期/图纸 2