

STB 35 IH/GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

版本	插座 (端子) , 插孔深度: 8 mm, 深: 37.5 mm
订货号	0388900000
类型	STB 35 IH/GN
GTIN (EAN)	4008190010409
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	37.5 mm	深度 (英寸)	1.4764 inch
宽度	7.2 mm	宽度 (英寸)	0.2835 inch
净重	2.18 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

大小

插孔深度	8 mm
------	------

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	绿色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	用于端子导轨
----	--------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		