STB 35 IH/GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术, 让您通过安全精密的方式,为电流、电压和功率 创建所有 的重要转换电路。

通用订货数据

版本	插座(端子), 插孔深度: 8 mm, 深: 37.5 mm		
订货号	0389000000		
类型	STB 35 IH/GE		
GTIN (EAN)	4008190396985		
数量	50 items		

STB 35 IH/GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
	= 3			
マウ和重量				
 罙	37.5 mm	深度 (英寸)	1.4764 inch	
· 宽度	7.2 mm		0.2835 inch	
争重	2.38 g			
温度				
字储温度 字储温度	-25 °C55 °C	 环境温度	-5 °C40 °C	
_{テロ一尺} 最小持续工作温度	-50 °C		100 °C	
不保产品合规		4277J9274—117MM2	100 0	
1 PIW				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa	-9071-1c98fc8fa2ea		
其它技术参数				
固定类型	螺钉固定的	 防爆版	不	
ョルス <u>ェーーーー</u> 安装方式	旋紧的	17 J PaleTIA		
大小			<u> </u>	
<u>, </u>			<u>'</u>	
插孔深度	8 mm			
材料参数				
基础材料	PA 66	颜色编码	黄色	
狙燃等级符合 UL 94	V-2			
系统特征值				
类型	用于端子导轨			
分类				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92	
ECLASS 15.0	27-25-03-90	LOLAGO 14.0	27-20-00-00	
-01-00 10.0	27-23-03-30			

目录日期/图纸 2