


## SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

## 通用订货数据

版本	汇流排支架, 灰色, 100 °C, 宽度: 24.5 mm, V-2, 聚酰胺 66, 旋紧的
订货号	<a href="#">0401460000</a>
类型	SO SH1
GTIN (EAN)	4008190188092
数量	20 items

## SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	20.6 mm	深度 (英寸)	0.811 inch
高度	24.5 mm	高度 (英寸)	0.9646 inch
宽度	24.5 mm	宽度 (英寸)	0.9646 inch
净重	4.38 g		

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

安装方式	旋紧的
------	-----

## 可压接导线 (额定联接)

联接类型	其他
------	----

## 材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型	用于端子导轨	安装导轨已装备	TS 15
----	--------	---------	-------

## 通用的

回路数	1	安装导轨已装备	TS 15
-----	---	---------	-------

## 分类

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

## 附件

## 附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

## 通用订货数据

类型	KLBUE SH1	版本
订货号	<a href="#">0635900000</a>	附件, 屏蔽联接的压线框
GTIN (EAN)	4008190192204	
数量	500 ST	
类型	KLBUE SH1	版本
订货号	<a href="#">0635960000</a>	附件, 屏蔽联接的压线框
GTIN (EAN)	4008190007140	
数量	20 ST	