

SK SW SAKS3 GZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



加上 SIHA 熔芯架后，普通的端子立即变成了熔断型端子，只需移走绝缘盖子，插上熔芯插头。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 螺钉盖板（端子） |
| 订货号 | 0428910000 |
| 类型 | SK SW SAKS3 GZ |
| GTIN (EAN) | 4008190519155 |
| 数量 | 10 items |

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 3.95 g

温度

存储温度 -25 °C...55 °C 环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
 RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 2271d192-8075-4357-bb89-e898588622a3

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |